

duMONT Spiebaanbroots HSS Passing H9, Type: 8C1



Bestelgegevens

Bestelnummer	290407 8C1
GTIN	662600888350
Artikelklasse	29J

Omschrijving

Toepassing:

Voor het maken van spiebanen volgens DIN 6885.

Levering:

Broots inclusief de benodigde opvulstukken.

Opmerking:

- Bij hoogvaste materialen moet het aantal doorgangen worden verhoogd of moeten speciale brootsen (op aanvraag) worden gebruikt.
- Na de eerste en tweede van drie doorgangen de drukstoter kort optillen – broots wordt automatisch uitgelijnd.
- Gecoate brootsen en brootsen met inchmaten op aanvraag leverbaar.
- BROOTSPERSEN vindt u in band 2 (Hand- en meetgereedschap).
- Maat 28, 32 en 36 op aanvraag op korte termijn leverbaar.

Snijmateriaal: HSS

Brootslengte: 299 mm

Spiebaanbreedte: 8 mm

Spiebaandiepte: 3,3 mm

voor boring- \varnothing volgens DIN 6885: 22 - 30 mm

Uitdiepslag in staal: 10 - 64 mm

Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag: 1700 kg

Technische beschrijving

Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag	1700 kg
Aantal doorgangen	3
voor boring-Ø volgens DIN 6885	22 - 30 mm
Spiebaanbreedte	8 mm
Uitdiepslag in staal	10 - 64 mm
Brootslengte	299 mm
Spiebaandiepte	3,3 mm
Rugbreedte	9,63 mm
Snijmateriaal	HSS
Producttype	Brootsgereedschap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		

Accessoires

Opvulstuk voor broots nr. 290405 – 407 Type 8C1

290410 8C1