

duMONT Spiebaanbroots HSS Passing P9, Type: 3A



Bestelgegevens

Bestelnummer	290406 3A
GTIN	662600888022
Artikelklasse	29J

Omschrijving

Toepassing:

Voor het maken van spiebanen volgens DIN 6885.

Levering:

Broots inclusief de benodigde opvulstukken.

Opmerking:

- **Bij hoogvaste materialen moet het aantal doorgangen worden verhoogd of moeten speciale brootsen (op aanvraag) worden gebruikt.**
- **Na de eerste en tweede van drie doorgangen de drukstoter kort optillen – broots wordt automatisch uitgelijnd.**
- **Gecoate brootsen en brootsen met inchmaten op aanvraag leverbaar.**
- **BROOTSPERSEN vindt u in band 2 (Hand- en meetgereedschap).**
- **Maat 28, 32 en 36 op aanvraag op korte termijn leverbaar.**

Snijmateriaal: HSS

Brootslengte: 127 mm

Spiebaanbreedte: 3 mm

Spiebaandiepte: 1,4 mm

voor boring-Ø volgens DIN 6885: 8 - 10 mm

Uitdiepslag in staal: 6 - 30 mm

Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag: 300 kg

Technische beschrijving

Spiebaandiepte	1,4 mm
Rugbreedte	3,25 mm
Aantal doorgangen	2
Spiebaanbreedte	3 mm
Uitdiepslag in staal	6 - 30 mm
Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag	300 kg
voor boring-Ø volgens DIN 6885	8 - 10 mm
Brootslengte	127 mm
Snijmateriaal	HSS
Producttype	Brootsgereedschap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		

Accessoires

Opvulstuk voor broots nr. 290405 – 407 Type 3A

290410 3A