

duMONT Spiebaanbroots HSS Passing H9, Type: 22F1



Bestelgegevens

| | |
|---------------|--------------|
| Bestelnummer | 290407 22F1 |
| GTIN | 662600888428 |
| Artikelklasse | 29J |

Omschrijving

Toepassing:

Voor het maken van spiebanen volgens DIN 6885.

Levering:

Broots inclusief de benodigde opvulstukken.

Opmerking:

- **Bij hoogvaste materialen moet het aantal doorgangen worden verhoogd of moeten speciale brootsen (op aanvraag) worden gebruikt.**
- **Na de eerste en tweede van drie doorgangen de drukstoter kort optillen – broots wordt automatisch uitgelijnd.**
- **Gecoate brootsen en brootsen met inchmaten op aanvraag leverbaar.**
- **BROOTSPERSEN vindt u in band 2 (Hand- en meetgereedschap).**
- **Maat 28, 32 en 36 op aanvraag op korte termijn leverbaar.**

Snijmateriaal: HSS

Brootslengte: 505 mm

Spiebaanbreedte: 22 mm

Spiebaandiepte: 5,4 mm

voor boring-Ø volgens DIN 6885: 75 - 85 mm

Uitdiepslag in staal: 25 - 150 mm

Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag: 4300 kg

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Rugbreedte | 25,72 mm |
| Brootslengte | 505 mm |
| Spiebaanbreedte | 22 mm |
| Spiebaandiepte | 5,4 mm |
| voor boring-Ø volgens DIN 6885 | 75 - 85 mm |
| Aantal doorgangen | 5 |
| Uitdiepslag in staal | 25 - 150 mm |
| Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag | 4300 kg |
| Snijmateriaal | HSS |
| Producttype | Brootsgereedschap |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu kunststoffen | beperkt geschikt | | |
| Aluminium (kortspanend) | geschikt | | |
| Aluminium > 10% Si | beperkt geschikt | | |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | beperkt geschikt | | |
| RVS < 900 N/mm ² | beperkt geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| CuZn | geschikt | | |
| Grafiet, GFK, CFK | beperkt geschikt | | |
| Olie | geschikt | | |