

Garant
Centreerboor HSS B links, ongecoat, Nominale-Ø DC k12: 4 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	111540 4
GTIN	4045197000996
Artikelklasse	11A

Omschrijving
Uitvoering:

Uit massief materiaal geslepen en achtergeslepen.

Met extra beschermverzinking (beschermhoek 120°), spiraalgroef, **linkssnijdend**.

Nominale Ø D_c: 4 mm

Voor werkstuk-Ø: 40 – 63 mm

Schacht-Ø D_s: 14 mm

Totale lengte L: 67 mm

Voeding f in staal < 900 N/mm²: 0,03 mm/omw,

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	2
Schachttolerantie	h7
Voor werkstuk-Ø	40 – 63 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,03 mm/omw,
Nominale Ø D _c	4 mm
Schacht-Ø D _s	14 mm
Totale lengte L	67 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 333

Type	B
Tolerantie nominale \varnothing	k12
Verzinkhoek	120 graden
Snijrichting	links
Schacht	Cilinderschacht met h7
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Centreerboren