

**Garant****CaraFin diamant-polijstpad, 125×175 mm, Korrelgrootte: D10µm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	557515 D10
GTIN	4045197994646
Artikelklasse	51G

**Omschrijving****Uitvoering:**

**CaraFin diamant-polijstgereedschap** aan één zijde voorzien van **monokristallijn diamant**.

De gebonden diamantkorrels bieden een aanzienlijk **hoger gebruiksrendement** dan losse diamantkorrels in polijstpasta's.

CaraFin diamant-polijstpad (EVA) met **open structuur**, loopt niet vol.

**Voordeel:**

Geen neventijden meer voor het prepareren en reinigen, zoals bij diamantpasta's.

Van hoogwaardige, **elastische polyurethaanschuimstof**.

**Toepassing:**

Handmatige, **contourgetrouwe eindpolitoer resp. glanspolitoer** van gepolijste oppervlakken van alle **harde materialen en zachte metalen**. Snelle politoer door grote slijpcapaciteit.

Geschikt voor natte en droge politoer.

**Technische beschrijving**

Slijpmiddelaanduiding	D
Lengte	175 mm
Afmeting	125×175 mm
Breedte	125 mm
Polijstfase	Eindpolitoerfase
Serie	CaraFin

Productnaamattribuut	125×175 mm
Producttype	Polijstblok

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		