

**Garant**
**XDMT120516ZDER, HB4420, Type: S**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	212897 S
GTIN	4045197625854
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

### Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,5...1 \times D$  /  $a_{p \max}$

## Technische beschrijving

Type	S
Voeding $f_z$ per tand	0,5 mm
Hoekradius	1,6 mm
Plaatdikte S	5.56 mm
ISO-code wisselplaat	XDMT120516ZDER
Soort	HB4420
Snijmateriaal	HM
aanbevolen snijdiepte $a_{p \max}$	0,9 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	2 mm

Programmeerradius bij $a_{p\max}$	3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Coating	PVD
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Inconel	geschikt	30 m/min	S
nat maximaal	geschikt		