

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1/4-28****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 1/4-28
GTIN	4062406036812
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNF-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 28
Schroefdraad-Ø: 6,35 mm
Totale lengte L: 80 mm
Schacht-Ø D_s: 7 mm
Schacht-vierkant □: 5,5 mm
Kerngat-Ø: 5,5 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	6,35 mm
Norm	DIN 371
Draaddiepte	19,05 mm
Draadspoed	0,907 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3

Gangen per inch	28
Schacht-Ø D _s	7 mm
Schacht-vierkant □	5,5 mm
Kerngat-Ø	5,5 mm
Totale lengte L	80 mm
Draadsoort	UNF-LH
Draadafmeting	1/4-28 UNF LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap