

Garant**Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 0,390-27****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130045 0,390-27
GTIN	4062406048211
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	0,941 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	8 mm
Draaddiepte	24,78 mm
Totale lengte L	100 mm
Schroefdraad-Ø	9,91 mm
Gangen per inch	27
Kerngat-Ø	9 mm
Norm	DIN 371
Schacht-Ø D _s	10 mm
Draadsoort	UNS

Draadafmeting	0,390-27 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap