

Garant**Krimhouder met koelkanaalboringen en versterkte wand, HSK-A 63 A = 120,
Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308297 12
GTIN	4045197701596
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm.**
- **Voor HSS en HM.**
- **Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!)**
- **Met Balluff-chip-boring**
- **Glasparelgestraald**
- **Met koelkanaalboringen en afsluitbare draad.**

Voordeel:

Geoptimaliseerde constructie. Met trillingsdempende werking, beter werkstukoppervlak, spindel en gereedschap worden ontzien.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6. Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Krimhouderverlengstukken nr. 302410 – 302416. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 304755.

Koelkanaalboring: afsluitbaar

Span-Ø D₁: 12 mm

Afkoppellengte A-maat: 120 mm

Buiten-Ø D: 52,5 mm

Ø D₂: 24 mm

Ø D₃: 33,4 mm

Technische beschrijving

Ø D ₃	33,4 mm
Ø D ₂	24 mm
Afkoppellengte A-maat	120 mm
Span-Ø D ₁	12 mm
Buiten-Ø D	52,5 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Opname	HSK-A 63 A = 120
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Onderbouwkast	354290
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12