

**Garant****Krimphouder met koelkanaalboringen en versterkte wand, HSK-A 100 kort,  
Span-Ø D1: 25 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308298 25
GTIN	4045197701701
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm.**
- **Voor HSS en HM.**
- **Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!)**
- **Met Balluff-chip-boring**
- **Glasporelgestraald**
- **Met koelkanaalboringen en afsluitbare draad.**

**Voordeel:**

**Geoptimaliseerde constructie. Met trillingsdempende werking, beter werkstukoppervlak, spindel en gereedschap worden ontzien.**

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6. Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

**Accessoires:**

Krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302416. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 304755.

Koelkanaalboring: afsluitbaar

Afkoppellengte A-maat: 115 mm

Buiten-Ø D: 55,8 mm

Ø D<sub>2</sub>: 44 mm

## Technische beschrijving

Span-Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Afkoppellengte A-maat	115 mm
Ø D <sub>2</sub>	44 mm
Buiten-Ø D	55,8 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Opname	HSK-A 100 kort
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

Onderbouwkast	354290
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32