

**ER-spantang met afdichting, ER 40, Nominale span-Ø d: 14mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 308992 14     |
| GTIN          | 2050001768698 |
| Artikelklasse | 39Y           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geheel gehard en geslepen.

**Corrosiebescherming:** Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

**Voordeel:**

Coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

**Opmerking:**

Met **afdichting** voor inwendige koeling (toepasbaar tot 60 bar) kan alleen de nominale maat worden gespannen. **Vergelijkbaar met** ISO 15488-A.

**Technische beschrijving**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Nominale span-Ø d      | 14 mm       |
| Opname                 | ER 40       |
| Norm                   | ISO 15488-A |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm      |
| Type                   | 471 E       |
| Buiten-Ø D             | 40,7 mm     |
| Totale lengte L        | 46 mm       |

Producttype

Spantang