

**ER-spantangenset 7-delig, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm met afdichting, ER 20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309018
GTIN	2050001766656
Artikelklasse	39Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel gehard en geslepen.

Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken. Met afdichting.

Voordeel:

coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

Levering:

In houten box, 1 mm oplopend.

Rondloopnauwkeurigheid: $\leq 5 \mu\text{m}$

Technische beschrijving

Opname	ER 20
Norm	ISO 15488-B
Rondloopnauwkeurigheid	$\leq 5 \mu\text{m}$
Producttype	Spantang

