

**ER-spantang HP, ER 16, Nominale span-Ø d: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309370 3
GTIN	2050001768742
Artikelklasse	39Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Systeemrondloop-** en herhalingsnauwkeurigheid **3 µm** (3×D, maximaal = 50 mm), in combinatie met FAHRION CENTRO P-houder.

**Corrosiebescherming:** Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

**Voordeel:**

coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

**T.b.v.:**

Precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.

**Opmerking:**

- **Optimale rondloop alleen bij gebruik in een CENTRO P-houder.**
- **Spanbereik h10 (alleen nominale maat).**

**Technische beschrijving**

Nominale span-Ø d	3 mm
Opname	ER 16
Norm	ISO 15488-B
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 2 µm
Type	426 E

Buiten-Ø D	17 mm
Totale lengte L	27,5 mm
Producttype	Spantang