

**Garant****Aantrekbout Met inwendige koeling, Voor doorn-Ø: 27mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	575096 27
GTIN	4062406057077
Artikelklasse	53D

**Omschrijving****Uitvoering:**Aantrekbout (verzinkt) met binnenzeskant. **Met koelvloeistofboringen.****Toepassing:**Voor opname van GARANT ronde borstels en komborstels. **Draaimoment in acht nemen.****Technische beschrijving**

Kop-Ø	50 mm
Aanbevolen aanhaalmoment	25 Nm
Sleutelwijdte	8 mm
Voor doorn-Ø	27 mm
Kopdikte K	8,5 mm
Schroefdraad M	M12
Producttype	Aantrekbout

