

**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECT**ER-spantang HP, ER 11, Nominale span-Ø d: 2mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 309368 2      |
| GTIN          | 2050001766151 |
| Artikelklasse | 39Y           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Systeemrondloop-** en herhalingsnauwkeurigheid **3 µm** (3×D, maximaal = 50 mm), in combinatie met FAHRION CENTRO P-houder.

**Corrosiebescherming:** Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

**Voordeel:**

Coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

**T.b.v.:**

Precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.

**Opmerking:**

- **Optimale rondloop alleen bij gebruik in een CENTRO P-houder.**
- **Spanbereik h10 (alleen nominale maat).**

**Technische beschrijving**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Nominale span-Ø d      | 2 mm        |
| Opname                 | ER 11       |
| Norm                   | ISO 15488-B |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 2 µm      |
| Type                   | 4008 E      |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Buiten-Ø D      | 11,5 mm  |
| Totale lengte L | 18 mm    |
| Producttype     | Spantang |