

**ER-spantangenset HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E, ER 16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309390
GTIN	2050001764638
Artikelklasse	39Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

**stysteemrondloop**- en herhalingsnauwkeurigheid **3 µm** (3×D, maximaal = 50 mm), in combinatie met FAHRION CENTRO P-houder.

**Corrosiebescherming:** Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

**Voordeel:**

coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

**T.b.v. :**

Precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.

**Opmerking:**

- **Optimale rondloop alleen bij gebruik in een CENTRO P-houder.**
- **Spanbereik h10 (alleen nominale maat).**

Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 2 µm

**Technische beschrijving**

Opname	ER 16
Norm	ISO 15488-B
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 2 µm

Producttype

Spantang