



## ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels, ER 32, Nominale span- Ø d: 9mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	309418 9
GTIN	2050001766014
Artikelklasse	39Y

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met binnenvierkant voor positieve meename van de tap.

Met afdichtplug voor inwendige koeling (tot 60 bar!) en spuitnippels.

#### FAHRION® corrosiebescherming:

- Spantang volledig gecoat, ook de functievlakken.
- Verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

#### T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders, FAHRION spantangen ook voor de precisie-ER-spantanghouder Centro P.

#### Opmerking:

FAHRION® spantangen vergelijkbaar met ISO 15488-A.

### Technische beschrijving

Nominale span-Ø d	9 mm
Opname	ER 32
Norm	ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 10 µm

Type	4537 E
Buiten-Ø D	32,7 mm
Totale lengte L	40 mm
Producttype	Spantang