

**ER-spantang voor tap met afdichting, ER 32, Nominale span-Ø d: 11 mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 309414 11     |
| GTIN          | 2050001765932 |
| Artikelklasse | 39Y           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met binnenvierkant voor positieve meename van de tap.

Met afdichtplug voor inwendige koeling (tot 60 bar!).

**FAHRION® corrosiebescherming:**

- Spantang volledig gecoat, ook de functievlakken.
- Verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

**T.b.v.:**

Alle standaard-ER-spantanghouders, FAHRION spantangen ook voor de precisie-ER-spantanghouder Centro P.

**Opmerking:**

FAHRION® spantangen vergelijkbaar met ISO 15488-A.

**Technische beschrijving**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Nominale span-Ø d      | 11 mm       |
| Opname                 | ER 32       |
| Norm                   | ISO 15488-A |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm     |
| Type                   | 4537 E      |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Buiten-Ø D      | 32,7 mm  |
| Totale lengte L | 40 mm    |
| Producttype     | Spantang |