

**ER-spantang voor tap met afdichting, ER 32, Nominale span-Ø d: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309414 14
GTIN	2050001765949
Artikelklasse	39Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met binnenvierkant voor positieve meename van de tap.

Met afdichtplug voor inwendige koeling (tot 60 bar!).

**FAHRION® corrosiebescherming:**

- Spantang volledig gecoat, ook de functievlakken.
- Verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

**T.b.v.:**

Alle standaard-ER-spantanghouders, FAHRION spantangen ook voor de precisie-ER-spantanghouder Centro P.

**Opmerking:**

**FAHRION®** spantangen vergelijkbaar met ISO 15488-A.

**Technische beschrijving**

Nominale span-Ø d	14 mm
Opname	ER 32
Norm	ISO 15488-A
Rondlooptnauwkeurigheid	≤ 10 µm
Type	4537 E

Buiten-Ø D	32,7 mm
Totale lengte L	40 mm
Producttype	Spantang