

FAHRION®
FAHREYOND PRECISION**ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels, ER 32, Nominale span-
Ø d: 20mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 309418 20 |
| GTIN | 2050001767400 |
| Artikelklasse | 39Y |

Omschrijving**Uitvoering:**

Met binnenvierkant voor positieve meename van de tap.

Met afdichtplug voor inwendige koeling (tot 60 bar!) en spuitnippels.

FAHRION® corrosiebescherming:

- Spantang volledig gecoat, ook de functievlakken.
- Verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders, FAHRION spantangen ook voor de precisie-ER-spantanghouder Centro P.

Opmerking:

FAHRION® spantangen vergelijkbaar met ISO 15488-A.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|-------------|
| Nominale span-Ø d | 20 mm |
| Opname | ER 32 |
| Norm | ISO 15488-A |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm |

| | |
|-----------------|----------|
| Type | 4537 E |
| Buiten-Ø D | 32,7 mm |
| Totale lengte L | 40 mm |
| Producttype | Spantang |