

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**ER-spantangenset HP met afdichting (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E, ER 25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309394
GTIN	2050001766434
Artikelklasse	33F

Omschrijving**Uitvoering:**

stysteemrondloop- en herhalingsnauwkeurigheid **3 µm** (3×D, maximaal = 50 mm), in combinatie met FAHRION CENTRO P-houder.

Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

Voordeel:

coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

T.b.v. :

Precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.

Opmerking:

- **Optimale rondloop alleen bij gebruik in een CENTRO P-houder.**
- **Spanbereik h10 (alleen nominale maat).**

Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 2 µm

Technische beschrijving

Opname	ER 25
Norm	ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 2 µm

Producttype

Spantang