



Digitale beugelschroefmaat, Meetbereik: 0-25mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	421490 0-25
GTIN	4045197701879
Artikelklasse	42B

Omschrijving

Uitvoering:

Goed afleesbaar display. HM-uitgeruste meetvlakken.

Digitale en analoge aflezing. Stof- en spatwaterdichte metalen behuizing.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357. 1 kogel voor het meten van gebogen vlakken.

Vanaf maat 25–50, 1 instelkaliber.

Verpakking: stevige box

IP-klasse: IP 54

Kalibratie: B1

Aflezing: 0,001 mm

Maximale afwijking: 4 µm

Spindel-Ø: 6,5 mm

Spoed van de spindel: 0,5 mm

Technische beschrijving

Spoed van de spindel	0,5 mm
Meetbereik	0 - 25 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Maximale afwijking	4 µm

Aflezing	0,001 mm
Kalibratie	B1
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
IP-klasse	IP 54
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

Kalibratie Beugelschroefmaat Maximaal meetbereik 25 mm	012050 25
Merken Laseropschrift Type	018940
DAkKS-kalibratie Beugelschroefmaat Maximaal meetbereik 100 mm	012060 100
Kalibratie Beugelschroefmaat Maximaal meetbereik 25 mm	022000 25
DAkKS-kalibratie Beugelschroefmaat Maximaal meetbereik 100 mm	022010 100

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
---	------------