

Garant

Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 25/10 mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	302417 25/10
GTIN	4045197701909
Artikelklasse	31P

Omschrijving
Uitvoering:

Doorboord voor inwendige koelvloeistoefvoer (IK) tot maximaal 80 bar. Inclusief lengte-instelschroef. Een in het verlengstuk **opgenomen HM-kern** dempt optredende trillingen en reduceert hierdoor vibraties.

Maximaal toegestaan toerental 8.000 min⁻¹.

Voordeel:

- **Vibraties in het spansysteem vermijden.**
- **Betere werkstukoppervlakken.**
- **Verbetering van de standtijd van het gereedschap.**

Trilling: gedempt

Ø D₂: 16 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø d	25 mm
Ø D ₂	16 mm
Boring-Ø D ₁	10 mm
Totale lengte L	300 mm
Productnaamattribuut	L = 300 mm
Inwendige koeling	ja, met max. 80 bar
Trilling	gedempt
Producttype	Accessoires voor krimphouder

