

**TESA****Hellingshoekmeter Niveltronic, hoekmodel, Basislengte: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	467558 200
GTIN	7630041112221
Artikelklasse	45C

Omschrijving**Uitvoering:**

Elektronische hellingshoekmeter met schaalweergave en geïntegreerde galvanometer voor het controleren en uitlijnen van vlakken in horizontale of verticale positie. De TESA Niveltronic wordt gekenmerkt door een uitstekende stabiliteit van het nulpunt. Hierdoor is de hellingshoekmeter bijzonder geschikt voor precisiemetingen van kleine hellingshoeken en langdurige geometriemetingen. Massieve behuizing van grijs gietijzer.

Twee vlakke en prismatische meetbasissen, rechthoekig ten opzichte van elkaar geplaatst.

Toepassing:

Dankzij de prismatische meetbasissen bijzonder geschikt voor de uitlijning van horizontale en verticale vlakken. Controle van assen met een $\varnothing$ van 20 – 120 mm.

Accessoires:

Meetoppervlak van graniet 200, 250 en 500 mm.

Technische beschrijving

Maximale afwijking	0,005 +1% van de meetwaarde mm/m
Lengte	210 mm
Meetbereik	$\pm 0,75 / 0,15$ mm/m

Hoogte	85 mm
Breedte	200 mm
Herhalingsnauwkeurigheid	0,001 mm/m
Schaalverdeling	0,05 / 0,01 mm/m
Gewicht	6400 g
Verpakking	Etui
Norm	DIN 2276
Producttype	Hellingshoekmeter