



## Precisie-borgveertang, Type: A01



### Bestelgegevens

Bestelnummer	719890 A01
GTIN	4003773048817
Artikelklasse	73F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Greep- en scharniergeedeelte gesmeed. Punten van hoogwaardig staal, uiterst nauwkeurig bewerkt en in het tanglichaam geperst.

Tang grijs gefosfateerd. Grepen met kunststof bekleed. Scharnier met **geïntegreerde openingsveer. Vorm B – gebogen bekken 90°.**

#### Voordeel:

Ingezette punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

#### Toepassing:

Voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

#### Norm:

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Technische beschrijving

Vorm	B
totale lengte	130 mm
Voor buitenborgveer-Ø	3 - 10 mm
Punt-Ø	0,9 mm
Norm	DIN 5254 B
Toepassing borgveertangen	Buitenring gebogen

Bekvorm	90° gebogen
Greep	bekleed met kunststof
Materiaal	Speciaal staal
Oppervlak	grijs gefosfateerd
met begrenzingsaanslag	nee
Scharnier met geïntegreerde openingsveer	ja
Handvat met vastzetmechanisme	nee
Punt verwisselbaar	nee
Producttype	Borgveertang