

**Garant****Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 16/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260611 16/06
GTIN	4062406059323
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Schachtgrootte	16 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub> neutrale houders	11 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub> neutrale houders	12,4 mm
Totale lengte L neutrale houders	100 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 15
ISO-code houder	SRDCN 1616H06
geschikte wisselplaat	RC.T 0602
Plaatafmeting	6 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	Neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	30 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 15	269028 15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500