



Hoge voedingsfrees MFH mini, Met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 52/5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221965 52/5
GTIN	2050002058781
Artikelklasse	250

Omschrijving

Hoge voedingsfrees MFH mini 52/5 mm
 Inwendige koeling: ja
 Aantal snijkanten Z: 5
 Ø D₃: 45 mm
 Maximale snijdiepte a_{p max}: 1 mm
 Totale lengte L_{totaal}: 40 mm
 Opnameboring-Ø: 22 mm
 Helicoïdaal frezen Ø D_{min}: 97 mm

Technische beschrijving

Totale lengte L _{totaal}	40 mm
Rampinglengte L voor α _{max}	43,3 mm
Inwendige koeling	ja
Snijkant-Ø D _c	52 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	1 mm
geschikte wisselplaat	LOGU 0303..

Rampinghoek α_{\max}	0,4 graden
Opnameboring- \emptyset	22 mm
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Aantal snijkanten Z	5
Helicoïdaal frezen $\emptyset D_{\min}$	97 mm
$\emptyset D_3$	45 mm
Helicoïdaal frezen $\emptyset D_{\max}$	102 mm
Instelhoek κ	15 graden
Fz Helix	0,8
Schachtuitvoering	Met boring
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------