


CNMM 190616, Soort: CA025P

Bestelgegevens

Bestelnummer	250504 CA025P
GTIN	4960664863822
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMM 190616 CA025P Soort: CA025P
 Spaanbreker: PX
 Snijdiepte a_p : 1 - 11 mm
 Voeding f : 0,25 - 0,9 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,25 - 0,9 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Soort	CA025P
Snijdiepte a_p	1 - 11 mm
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	1,6 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min

Spaanbreker	PX
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	licht onderbroken
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	CNMM 190616
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien