

**DNMG 150604, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250796 CA025P
GTIN	4960664864232
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DNMG 150604 CA025P Soort: CA025P
Spaanbreker: PS
Snijdiepte a_p : 1 - 4 mm
Voeding f : 0,15 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Soort	CA025P
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	PS

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1 - 4 mm
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien