


TNMG 220408, Soort: CA025P

Bestelgegevens

Bestelnummer	251587 CA025P
GTIN	4960664865185
Artikelklasse	25E

Omschrijving

TNMG 220408 CA025P Soort: CA025P
 Spaanbreker: PS
 Snijdiepte a_p : 1 - 4,5 mm
 Voeding f : 0,15 - 0,6 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

Technische beschrijving

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Soort	CA025P
Spaanbreker	PS
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijdiepte a_p	1 - 4,5 mm
Snijmateriaal	HM

Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	TNMG 220408
Aantal wisselingen/snijkanen	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien