

**TNMG 220404, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251586 CA025P
GTIN	4960664865178
Artikelklasse	25E

Omschrijving

TNMG 220404 CA025P Soort: CA025P
Spaanbreker: PS
Snijdiepte a_p : 1 - 4,5 mm
Voeding f : 0,15 - 0,6 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	1 - 4,5 mm
Soort	CA025P
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min

Spaanbreker	PS
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	TNMG 220404
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien