


**WNMG 080404 Wiper, Soort: CA025P**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	252013 CA025P
GTIN	4960664865680
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

WNMG 080404 Wiper CA025P Soort: CA025P  
 Spaanbreker: WP  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
 Voeding  $f$ : 0,07 - 0,3 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Spaanbreker	WP
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Soort	CA025P

Voeding f	0,07 - 0,3 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien