

**WN.G 080404, Soort: CA025P**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252112 CA025P
GTIN	4960664865901
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Snijdiepte a_p	1 - 3,8 mm
Soort	CA025P
Spaanbreker	PS
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404

Aantal wisselingen/snijanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien