


WNMG 080404 Wiper, Soort: CA025P

Bestelgegevens

Bestelnummer	252113 CA025P
GTIN	4960664865734
Artikelklasse	25E

Omschrijving

WNMG 080404 Wiper CA025P Soort: CA025P
 Spaanbreker: WQ
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 1 - 3,8 mm
 Voeding f : 0,15 - 0,6 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1 - 3,8 mm
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	WQ

Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	CA025P
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Aantal wisselingen/snijanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien