


TNMG 160408, Soort: PR005S

Bestelgegevens

Bestelnummer	251583 PR005S
GTIN	4960664836758
Artikelklasse	25E

Omschrijving

TNMG 160408 PR005S Soort: PR005S
 Spaanbreker: MU
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 3,5 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,15 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 30 - 90 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 90 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 3,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,05 - 0,15 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snedecondities	continu
Spaanbreker	MU

Soort	PR005S
Hoofdtoepassing	S
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Aantal wisselingen/snijkanen	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien