

**Garant****6-kant dop 3/8 inch, Sleutelwijdte: 22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	637229 22
GTIN	4062406061203
Artikelklasse	61A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Door sleutelwijdtes met nauwe toleranties en **HT-Drive**-profiel worden de boutkoppen en moeren gespaard. **Dunwandig**, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten.

**Norm:****DIN 3124****Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Opmerking:**

GARANT en HOLEX 6-kant doppen ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 637232; HOLEX: nr. 637222).

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte	22 mm
Ø uitgangzijde	29,6 mm
Lengte	31 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch

Norm	DIN 3124
Bitsoort	6-kant-dopsleutel
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Dop