

**Garant****12-kant dop lang, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 24mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 642529 24     |
| GTIN          | 4062406062040 |
| Artikelklasse | 61A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Door **sleutelwijdtes met nauwe toleranties** worden de boutkoppen en moeren gespaard.

**Dunwandig**, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten. Twaalfkant (dubbel zeskant) met **HT-Drive**-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard.

**Norm:****DIN 3124-L****Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Opmerking:**

GARANT en HOLEX 12-kant doppen, lang ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 642532; HOLEX: nr. 642522).

**Technische beschrijving**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Sleutelwijdte    | 24 mm       |
| Lengte           | 77 mm       |
| Ø uitgangzijde   | 32 mm       |
| Aandrijfvierkant | 1/2 inch    |
| Norm             | DIN EN 3710 |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Norm                 | DIN EN 3709          |
| Norm                 | DIN 3124             |
| Norm                 | ASME B 107.5M        |
| Norm                 | ISO 2725-1           |
| Bitsoort             | 12-kant dopsleutel   |
| Materiaal            | Chroom-vanadiumstaal |
| Oppervlak            | verchromd            |
| met AS-Drive-profiel | ja                   |
| Producttype          | Dop                  |