

Garant**6-kant dop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 17mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	642229 17
GTIN	4062406061807
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Door **sleutelwijdtes met nauwe toleranties** worden de boutkoppen en moeren gespaard.

Dunwandig, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten. 6-Kant met **HT-Drive**-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard.

Norm:**DIN 3124****Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Opmerking:

GARANT en HOLEX 6-kant doppen ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 642232; HOLEX: nr. 642222).

Technische beschrijving

Lengte	38 mm
Sleutelwijdte	17 mm
Ø uitgangzijde	24,1 mm

Aandrijfvierkant	1/2 inch
Norm	DIN 3124
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Dop