

Garant GRIDLINE

Gereedschapskast compleet met lades 75 kg, 26×24G, Hoogte mm/aantal lades: 800/6A**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931105 800/6A
GTIN	4062406062538
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 30×28G, met lades 26×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Technische beschrijving

Geribbelde rubbermat in afrolrand aan 3 zijden	nee
Diepte	700 mm

Lades nuttige breedte	650 mm
Lades nuttige diepte in G	24
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Aantal deuren	0
Breedte	750 mm
Nuttige hoogte	700 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	150 mm
Ladefronthoogte	200 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Lades nuttige breedte in G	26
Aantal lades	6
Gewicht	127 kg
Lades nuttige diepte	600 mm
ComfortClose	nee
Nuttige hoogte voor lades	700 mm
Hoogte	800 mm
Aantal uittrekbare legborden	0
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productnaamattribuut	26x24G
Producttype	Gereedschapskast

Accessoires

Lade,75 kg fronthoogte lade 150 mm	931163 150
Lade,75 kg fronthoogte lade 75 mm	931163 75
Lade,75 kg fronthoogte lade 100 mm	931163 100
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Lade,75 kg fronthoogte lade 200 mm	931163 200
Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 800 mm	931155 800