

Garant GRIDLINE

Gereedschapskast compleet met lades 200 kg, 26×24G, Hoogte mm/aantal lades: 1000/10**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931115 1000/10
GTIN	4062406062927
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 30×28G, met lades 26×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Lade **50 mm: belastbaar tot 75 kg**. Lade **vanaf 75 mm: belastbaar tot 200 kg**.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Technische beschrijving

Hoogte	1000 mm
--------	---------

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Nuttige hoogte voor lades	900 mm
Lades nuttige breedte	650 mm
ComfortClose	nee
Gewicht	183 kg
Diepte	700 mm
Breedte	750 mm
Nuttige hoogte	900 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Lades nuttige diepte in G	24
Aantal lades	10
Geribbelde rubbermat in arolrand aan 3 zijden	nee
Lades nuttige diepte	600 mm
Lades nuttige breedte in G	26
Aantal deuren	0
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg

Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	26x24G
Producttype	Gereedschapskast

Accessoires

Lade,200 kg fronthoogte lade 75 mm	931165 75
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Lade,200 kg fronthoogte lade 100 mm	931165 100
Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 1000 mm	931155 1000