

Garant GRIDLINE

Gereedschapskast compleet met lades 200 kg, 26×24G, Hoogte mm/aantal lades: 1000/6**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 931115 1000/6 |
| GTIN | 4062406062750 |
| Artikelklasse | 9GK |

Omschrijving**OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 30×28G, met lades 26×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Lade **50 mm: belastbaar tot 75 kg**. Lade **vanaf 75 mm: belastbaar tot 200 kg**.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 50, 100, 100, 150, 200, 300

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nuttig ladeoppervlak in G: 26×24

Hoogte: 1000 mm

Breedte: 750 mm

Diepte: 700 mm
 Nuttige hoogte: 900 mm
 Nuttige hoogte voor lades: 900 mm
 Lades nuttige breedte: 650 mm

Technische beschrijving

| | |
|--|---------|
| Nuttige hoogte voor lades | 900 mm |
| Diepte | 700 mm |
| Breedte | 750 mm |
| Aantal deuren | 0 |
| Geribbelde rubbermat in afrolrand aan 3 zijden | nee |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja |
| Nuttig ladeoppervlak in G | 26x24 |
| Nuttige hoogte | 900 mm |
| Lades nuttige breedte in G | 26 |
| Ladefronthoogte | 50 mm |
| Ladefronthoogte | 100 mm |
| Ladefronthoogte | 100 mm |
| Ladefronthoogte | 150 mm |
| Ladefronthoogte | 200 mm |
| Ladefronthoogte | 300 mm |
| Lades nuttige breedte | 650 mm |
| Lades nuttige diepte in G | 24 |
| Hoogte | 1000 mm |
| ComfortClose | nee |
| Gewicht | 138 kg |
| Aantal lades | 6 |
| Lades nuttige diepte | 600 mm |
| Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek | nee |
| Aantal uittrekbare legborden | 0 |

| | |
|--|--|
| Materiaaldikte | 1,2 mm |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 200 kg |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % |
| Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Productnaamattribuut | 26x24G |
| Producttype | Gereedschapskast |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Lade, 200 kg fronthoogte lade 200 mm | 931165 200 |
| Lade, 200 kg fronthoogte lade 300 mm | 931165 300 |
| Lade, 200 kg fronthoogte lade 150 mm | 931165 150 |
| Lade, 200 kg fronthoogte lade 100 mm | 931165 100 |
| Slotplaat voor GridLine Type HU21 | 914227 HU21 |
| Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 1000 mm | 931155 1000 |
| Lade, 75 kg fronthoogte lade 50 mm | 931163 50 |