

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 40/19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251113 40/19
GTIN	4062406063184
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Set verende stiften	259047 1
Functiebreedte L ₄	50 mm
ISO-code houder	PSSNR/L 4040S19
geschikte wisselplaat	SN.. 1906..
Koplengte L ₁	45 mm
Plaatafmeting	19 mm
Onderlegplaat	259031 16
Kniehefboomschroef	259018 1
Verenset	259044 1
Schachtgrootte	40 mm
Kniehefboom	259015 1
Totale lengte L	250 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder