

bimos

## Werkdraaistoel, hout, met glijdoppen



### Bestelgegevens

Bestelnummer	965330
GTIN	4016849295404
Artikelklasse	96B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Zitting en rugleuning van meervoudig verlijmd beuken multiplex, blank gelakt, afwasbaar en ongevoelig.

Zitting (breedte×diepte): 430×400 mm. Rugleuning hoogte: 340 mm.

#### Norm:

##### DIN 68877

Belastbaarheid stoel: 120 kg

Hoogteverstelling bereik: 420 - 600 mm

Zittingbreedte: 430 mm

Zittingdiepte: 400 mm

Rugleuning hoogte: 340 mm

### Technische beschrijving

Materiaal kruisvoet	Staal
Onderstel uitvoering	Kruisvoet met 5 armen
Rugleuning hoogte	340 mm

Materiaal zitting	Beuken multiplex
Kruisvoet-Ø	680 mm
Zittingbreedte	430 mm
Zittingdiepte	400 mm
Kruisvoet uitvoering	Glijdoppen
Norm	DIN 68877
Verstelbare kanteling van zitting	nee
Hoogteverstelling type	Hoogteverstelhendel
Paar arMLEUNINGEN aanpassing mogelijk	nee
Serie	Base-Tec
Uitvoering	zonder wielen
Belastbaarheid stoel	120 kg
Hoogteverstelling bereik	420 - 600 mm
Producttype	Werkdraaistoel

---

## Accessoires

Glijdoppen (1 set = 5 stuks)	963188
------------------------------	--------