

bimos

Draaikruk, kunstleder, met glijdoppen en voetring



Bestelgegevens

Bestelnummer	965407
GTIN	4016849534657
Artikelklasse	96B

Omschrijving

Uitvoering:

5-armige kruisvoet van kunststof. Zithoogte verstelbaar via veiligheidsgasveer met ringbediening. Zitting met afwasbare kunstlederen bekleding, zwart, met randbescherming rondom.

Kruisvoet-Ø 680 mm, voetring hoogteverstelbaar.

Zitting-Ø 400 mm.

Norm:

DIN 68877

Belastbaarheid stoel: 120 kg

Hoogteverstelling bereik: 570 - 850 mm

Zitting-Ø: 400 mm

Kruisvoet-Ø: 680 mm

Kleur zittingmateriaal: zwart

Technische beschrijving

Kleur zittingmateriaal	zwart
Hoogteverstelling uitvoering	Gasveer

Materiaal zitting	Kunstleder
Materiaal kruisvoet	Kunststof
Kruisvoet-Ø	680 mm
Onderstel uitvoering	Kruisvoet met 5 armen
Norm	DIN 68877
Zitting-Ø	400 mm
Kruisvoet uitvoering	Glijdoppen met voetring
Hoogteverstelling type	Ringbediening
Serie	Base-Tec
Uitvoering	hoge zithoogte
Belastbaarheid stoel	120 kg
Hoogteverstelling bereik	570 - 850 mm
Producttype	Kruk

Accessoires

Glijdoppen(1 set = 5 stuks)	963188
-----------------------------	--------