

bimos

**Werkdraaistoel, hout, met rollen****Bestelgegevens**

Bestelnummer	965331
GTIN	4016849295411
Artikelklasse	96B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zitting en rugleuning van meervoudig verlijmd beuken multiplex, blank gelakt, afwasbaar en ongevoelig.

Zitting (breedte×diepte): 430×400 mm. Rugleuning hoogte: 340 mm.

**Norm:****DIN 68877**

Belastbaarheid stoel: 120 kg

Hoogteverstelling bereik: 420 - 600 mm

Zittingbreedte: 430 mm

Zittingdiepte: 400 mm

Rugleuning hoogte: 340 mm

**Technische beschrijving**

Zittingbreedte	430 mm
Kruisvoet uitvoering	Wielenset
Zittingdiepte	400 mm

Rugleuning hoogte	340 mm
Wielen uitvoering	lastafhankelijk geremde zachte wielen voor harde vloeren
Materiaal zitting	Beuken multiplex
Kruisvoet-Ø	680 mm
Onderstel uitvoering	Kruisvoet met 5 armen
Materiaal kruisvoet	Staal
Norm	DIN 68877
Verstelbare kanteling van zitting	nee
Hoogteverstelling type	Hoogteverstelhendel
Paar arMLEUNINGEN aanpassing mogelijk	nee
Serie	Base-Tec
Uitvoering	met rollen
Belastbaarheid stoel	120 kg
Hoogteverstelling bereik	420 - 600 mm
Producttype	Werkdraaistoel

---

## Accessoires

Wielen (1 set = 5 stuks)	963187
--------------------------	--------