

 GRIDLINE**Montagewagen voor lades, 36×24G, Hoogte mm/aantal lades: 860/0****Bestelgegevens**

Bestelnummer	931327 860/0
GTIN	4062406063696
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor uitrusting met lades 36×24G.

Montagewagen in 40×28G met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vastzetter. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene®- handgrepen. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating.**

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Aanbrengen van lades alleen toegestaan met nr. 931354 of nr. 931356 (met individuele eenhandsladeontgrendeling).

Materiaaldikte: 1,2 mm

Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging

Hoogteverstelling in raster: 25 mm

Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 885 mm

Breedte: 1000 mm

Diepte: 700 mm

Nuttige hoogte: 600 mm

Ladenbehuizing hoogte: 700 mm
Maximale belastbaarheid: 600 kg

Technische beschrijving

Gewicht	76 kg
Diepte	700 mm
Ladenbehuizing hoogte	700 mm
Maximale belastbaarheid	400 kg
Nuttige hoogte	600 mm
Hoogte	885 mm
Breedte	1000 mm
Wiel-Ø	125 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	36×24G

Accessoires

Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 300 mm	931354 300
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 75 mm	931354 75
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 50 mm	931354 50
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 125 mm	931354 125
	931354 250

Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg
fronthoogte lade 250 mm

Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg
fronthoogte lade 100 mm

931354 100

Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg
fronthoogte lade 200 mm

931354 200

Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg
fronthoogte lade 150 mm

931354 150

Mat voor lades Afmeting in G 36X24

951830 36X24

Set antislipmatten voor lades, 5-delig Afmeting in G 36X24

951885 36X24

Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 36X24

951910 36X24