

bimos

Werkdraaistoel, hout, met glijdoppen en voetring**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 965332 |
| GTIN | 4016849295428 |
| Artikelklasse | 96B |

Omschrijving**Uitvoering:**

Zitting en rugleuning van meervoudig verlijmd beuken multiplex, blank gelakt, afwasbaar en ongevoelig.

Zitting (breedte×diepte): 430×400 mm. Rugleuning hoogte: 340 mm.

Norm:**DIN 68877**

Belastbaarheid stoel: 120 kg

Hoogteverstelling bereik: 570 - 840 mm

Zittingbreedte: 430 mm

Zittingdiepte: 400 mm

Rugleuning hoogte: 340 mm

Technische beschrijving

| | |
|---------------------|------------------|
| Materiaal kruisvoet | Staal |
| Rugleuning hoogte | 340 mm |
| Materiaal zitting | Beuken multiplex |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Zittingbreedte | 430 mm |
| Kruisvoet-Ø | 680 mm |
| Zittingdiepte | 400 mm |
| Kruisvoet uitvoering | Glijdoppen met voetring |
| Onderstel uitvoering | Kruisvoet met 5 armen |
| Norm | DIN 68877 |
| Verstelbare kanteling van zitting | nee |
| Hoogteverstelling type | Hoogteverstelhendel |
| Paar arMLEUNINGEN aanpassing mogelijk | nee |
| Serie | Base-Tec |
| Uitvoering | hoge zithoogte |
| Belastbaarheid stoel | 120 kg |
| Hoogteverstelling bereik | 570 - 840 mm |
| Producttype | Werkdraaistoel |

Accessoires

| | |
|------------------------------|--------|
| Glijdoppen (1 set = 5 stuks) | 963188 |
|------------------------------|--------|