

bimos

Zit-stahulp, PU-schuim met rollen



Bestelgegevens

Bestelnummer	965420
GTIN	4016849432878
Artikelklasse	96B

Omschrijving

Uitvoering:

Aluminium **5-armige kruisvoet (Ø 600 mm)**. Met **gasdrukveer** traploos in hoogte verstelbaar. Zitting van SoftTouch PU-schuim met golfprofiel. **Zacht zitten met grip**, golfprofiel maakt luchtcirculatie mogelijk (klimaatcomfort). **Ergonomische rugsteun** (hoogte 190 mm) ondersteunt een goede zithouding. PU-schuim, zacht, comfortabel, afwasbaar.

Toepassing:

Ideale combinatie van staan en zitten. Voor zit- of stawerkplekken of een combinatie daarvan. Werkkruk uitvoering met wielen voor harde vloeren.

Norm:

DIN 68877

Technische beschrijving

Zittingbreedte	340 mm
Wielen uitvoering	lastafhankelijk geremde, zachte wielen voor harde vloeren
met rugleuning	ja

Norm	DIN 68877
Kruisvoet-Ø	580 mm
Materiaal kruisvoet	Aluminium, gepolijst
Belastbaarheid	120 kg
Kleur zittingmateriaal	zwart
Onderstel uitvoering	Kruisvoet met 5 armen
Hoogteverstelling uitvoering	Gasveer
Materiaal zitting	PU-schuim
Zittingdiepte	300 mm
Kruisvoet uitvoering	Wielenset
Rugleuning hoogte	190 mm
Hoogteverstelling type	Hoogteverstelhendel
Belastbaarheid stoel	120 kg
Hoogteverstelling bereik	450 - 650 mm
Producttype	Stahulp

Accessoires

Wielen(1 set = 5 stuks)	963187
-------------------------	--------