

bimos

Zit-stahulp, PU-schuim met glijdoppen en voetring



Bestelgegevens

Bestelnummer	965422
GTIN	4016849432892
Artikelklasse	96B

Omschrijving

Uitvoering:

Aluminium **5-armige kruisvoet (Ø 600 mm)**. Met **gasdrukveer** traploos in hoogte verstelbaar. Zitting van SoftTouch PU-schuim met golfprofiel. **Zacht zitten met grip**, golfprofiel maakt luchtcirculatie mogelijk (klimaatcomfort). **Ergonomische rugsteun** (hoogte 190 mm) ondersteunt een goede zithouding. PU-schuim, zacht, comfortabel, afwasbaar.

Toepassing:

Ideale combinatie van staan en zitten. Voor zit- of stawerkplekken of een combinatie daarvan. Zit-stahulp met glijdoppen – voor een werkhogte van 720 – 1000 mm.

Norm:

DIN 68877

Technische beschrijving

Zittingbreedte	340 mm
Kruisvoet-Ø	580 mm
Rugleuning hoogte	190 mm
Materiaal zitting	PU-schuim

Onderstel uitvoering	Kruisvoet met 5 armen
Kruisvoet uitvoering	Glijdoppen met voetring
Zittingdiepte	300 mm
Hoogteverstelling uitvoering	Gasveer
Materiaal kruisvoet	Aluminium, gepolijst
Kleur zittingmateriaal	zwart
met rugleuning	ja
Norm	DIN 68877
Verstelbare kanteling van zitting	nee
Hoogteverstelling type	Hoogteverstelhendel
Belastbaarheid stoel	120 kg
Hoogteverstelling bereik	510 - 780 mm
Producttype	Stahulp

Accessoires

Glijdoppen(1 set = 5 stuks)	963188
-----------------------------	--------