

Garant GRIDLINE

**Machinekast met deur en 3 lades, 20×24G, Hoogte mm: 1000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	932010 1000
GTIN	4062406066260
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gereedschap-machinekast in 24×28G, met lades 20×24G. Vak met deur en tussenlegbord, verstelbaar in een raster van 25 mm. Deur apart afsluitbaar met een schuifgreep met stiftcilinderslot.

Met 3 lades, centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleuvscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

**Kleur:**

Romp en laderomp, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

**Technische beschrijving**

Lades nuttige breedte	500 mm
Geribbelde rubbermat in afrolrand aan 3 zijden	nee

Lades nuttige diepte	600 mm
Breedte	600 mm
Lades nuttige diepte in G	24
Deuraanslag	rechts
Nuttige hoogte voor lades	300 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×24
Diepte	700 mm
Nuttige hoogte	900 mm
Gewicht	89 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Lades nuttige breedte in G	20
Aantal lades	3
Hoogte	1000 mm
ComfortClose	nee
Deurhoogte	600 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	80 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×24G
Producttype	Machinekast

**Accessoires**

Lade,75 kg Fronthoogte lade 50 mm	931043 50
Legbord Type 1	932025 1
Schuifgreep voor GridLine Type HU12	914226 HU12
Lade,75 kg Fronthoogte lade 100 mm	931043 100
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Lade,75 kg Fronthoogte lade 150 mm	931043 150